


**CCMT 060204, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Trieda položky	22D

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT020
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Lamač triesok	PF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie