


**WNMG 080408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Trieda položky	22D

Popis**Technický opis**

Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PR
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Typ	HBT020
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm

Hĺbka rezu a_p	1,8 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie