


**CCMT 120404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Trieda položky	22D

Technický opis

Lamač triesok	PF
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Typ	HBT020
Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P

Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie