

**CCMT 120404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Trieda položky	22D

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT130
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	MF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,

Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie