

**CCMT 09T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Trieda položky	22D

Technický opis

Lamač triesok	PM
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	HM
Typ	HBT020
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie