


**CCMT 09T308, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Trieda položky	22D

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Typ	HBT130
Lamač triesok	MM
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min

Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie