


**CCMT 09T308, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Trieda položky	22D

Technický opis

Lamač triesok	PM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Typ	HBT020
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Povrchová úprava	TiCN

Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie