


**CCMT 120404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Trieda položky	22D

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	MM
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Typ	HBT130
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 3 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie