


**CCMT 120408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Trieda položky	22D

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	PM
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Typ	HBT020
Uhlový Polomer	0,8 mm

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie