


**CCMT 120404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Trieda položky	22D

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Lamač triesok	PM
Typ	HBT020
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie