


**CCMT 120408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,05 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Typ	HBT130
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Lamač triesok	MM

Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie