

HOLEX**DCMT 11T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Trieda položky	22D

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	MM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Hlavné použitie	M

Typ	HBT130
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie