


**SCMT 120404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Trieda položky	22D

Technický opis

Lamač triesok	PM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT020
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie