

**SCMT 120408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Trieda položky	22D

Technický opis

Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	TiCN
Typ	HBT130
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min

Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie