


**SCMT 120408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Trieda položky	22D

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HBT020
Lamač triesok	PM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie