

**VBMT 160404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Trieda položky	22D

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	PF
Typ	HBT020
Povrchová úprava	TiCN
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	120 - 330 m/min

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie