

**HOLEX****VBMT 160404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Lamač triesok	MF
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	HBT130
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm

Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie