

HOLEX**VBMT 160404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Trieda položky	22D

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HBT130
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MM

Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie