

HOLEX**VBMT 160408, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Trieda položky	22D

Technický opis

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Lamač triesok	MM

Typ	HBT130
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie