


Garant**Mriežková vákuová doska Venturi-System, Typ: VR1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Trieda položky	31E

Popis**Prevedenie:**

Hliník, oceľovo modrý eloxovaný. Prevádzkový tlak 3,5 – 8 barov. Konečné vákuum je približne 80 mbarov (92 % vákuum). Zabudovaný tlmič hluku znižuje hluk. Rovinnosť ± 0.5 mm. Vrátane 2 otvorov ZeroClamp 12M10, rozstup 200 mm.

Výhoda:

Nízkonákladový základný systém. Nenáročná údržba. Okamžite pripravené na použitie. Možná rýchla a jednoduchá prestavba na **prevádzku s vákuovým cerpadlom.**

Použitie:

Pre vákuové upínanie **bez** vákuovej pumpy.

Rozsah balenia:

Stop kotúče, hadica na stlačený vzduch $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturiho dýza (1×).

Tesniaca šnúra $\varnothing 4$ mm (10 m). Hadicová objímka (1×), zástrčka LW 12 (1×), upínacie pracky (2×).

Upozornenie:

Pri použití Venturiho dýz sa neodporúča obrábanie s emulziou chladiacej kvapaliny.

Technický opis

Dĺžka	300 mm
Výška	32,5 mm
Šírka	200 mm
Mriežka	12,5 mm

Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Druh produktu	Vákuová upínacia doska