


**Garant****Mriežková vákuová doska Venturi-System, Typ: VRV0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Trieda položky	31E

**Popis****Prevedenie:**

Hliník, oceľovo modrý eloxovaný. Prevádzkový tlak 3,5 – 8 barov. Konečné vákuum je približne 80 mbarov (92 % vákuum). Zabudovaný tlmič hluku znižuje hluk. Rovinnosť  $\pm 0.5$  mm.

**Výhoda:**

**Nízkonákladový základný systém.** Nenáročná údržba. Okamžite pripravené na použitie.

**Použitie:**

Pre vákuové upínanie **bez** vákuovej pumpy. Na použitie na **strojových zverákoch**. Predovšetkým je možné upnúť tenké konštrukčné diely pružne a s malou silou.

**Rozsah balenia:**

Stop kotúče, hadica na stlačený vzduch  $\varnothing 10$  mm (1 m), Venturiho dýza (1x).  
Tesniaca šnúra  $\varnothing 4$  mm (10 m).

**Upozornenie:**

Pri použití Venturiho dýz sa neodporúča obrábanie s emulziou chladiacej kvapaliny.

**Technický opis**

Dĺžka	200 mm
Mriežka	12,5 mm
Šírka	125 mm
Výška	21 mm

Druh produktu

Vákuová upínacia doska