


Garant**Vákuová doska s drážkami Venturi-System, Typ: VSV0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	384905 VSV0
GTIN	4062406256449
Trieda položky	31E

Popis**Prevedenie:**

Hliník, ocelovo modrý eloxovaný. Prevádzkový tlak 3,5 – 8 barov. Konečné vákuum je približne 80 mbarov (92 % vákuum). Zabudovaný tlmič hluku znižuje hluk. Rovinnosť ± 0.5 mm.

Výhoda:

Nízkonákladový základný systém. Nenáročná údržba. Okamžite pripravené na použitie.

Použitie:

Pre vákuové upínanie **bez** vákuovej pumpy. Na použitie na **strojových zverákoch**.

Predovšetkým je možné upnúť tenké konštrukčné diely pružne a s malou silou.

Rozsah balenia:

Stop kotúče, hadica na stlačený vzduch Ø10 mm (1 m), Venturiho dýza (1×).

Gumová adaptérová podložka (1×).

Upozornenie:

Pri použití Venturiho dýz sa neodporúča obrábanie s emulziou chladiacej kvapaliny.

Technický opis

Šírka	125 mm
Dĺžka	200 mm
Výška	21 mm
Druh produktu	Vákuová upínacia doska

