

**Garant**
**sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08**


## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251900 25/08
GTIN	4045197809032
Trieda položky	21U

## Popis

### Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

### Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

## Technický opis

Držiak ISO-kód	DWLNR/L 2525M08
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Podložka	259033 6
Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Skrutka pre podložku	259027 4
Čelusť, skrutka, pružina	259036 10

Veľkosť doštičiek	8 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500