

Garant
sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260296 16/11
GTIN	
Trieda položky	21U

Popis
Prevedenie:

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 1616H11
Podložka	269007 1
Skrutka pre podložku	269013 1
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	29 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm

Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 1	269007 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Upínacia skrutka Typ 3	269023 3