


Garant**Vákuová doska s drážkami Venturi-System, Typ: VS1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	384905 VS1
GTIN	4062406256456
Trieda položky	31E

Popis**Prevedenie:**

Hliník, ocelovo modrý eloxovaný. Prevádzkový tlak 3,5 – 8 barov. Konečné vákuum je približne 80 mbarov (92 % vákuum). Zabudovaný tlmič hluku znižuje hluk. Rovinnosť ± 0.5 mm.

Výhoda:

Nízkonákladový základný systém. Nenáročná údržba. Okamžite pripravené na použitie. Možná rýchla a jednoduchá prestavba na **prevádzku s vákuovým cerpadlom.**

Použitie:

Pre vákuové upínanie **bez** vákuovej pumpy.

Rozsah balenia:

Stop kotúče, hadica na stlačený vzduch Ø10 mm (1 m), Venturiho dýza (1×).

Gumová adaptérová podložka (1×). Hadicová objímka (1×), zástrčka LW 12 (1×), upínacie pracky (2×).

Upozornenie:

Pri použití Venturiho dýz sa neodporúča obrábanie s emulziou chladiacej kvapaliny.

Technický opis

Dĺžka	300 mm
Šírka	200 mm
Výška	32,5 mm

Druh produktu

Vákuová upínacia doska