

**Mechanická upínacia klieština vonkajšie napätie, Vonkajší Ø D: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 370126 160 |
| GTIN | 4059245292578 |
| Trieda položky | 37K |

Popis**Prevedenie:**

- Na upínanie obrobkov so zložitými kontúrami, na 5-stranné obrábanie.
- Minimálna hĺbka upnutia 2 mm.
- Upínací zdvih 0,3 mm.

Materiál:

Hliník s vysokou pevnosťou.

Rozsah balenia:

Upínací krúžok na obrábanie.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Prevedenie | vonkajšie napätie |
| Maximálna hĺbka spracovania T | 25 mm |
| Výška H | 45 mm |
| Upínací zdvih | 0,3 mm |
| Druh produktu | klieština |

Príslušenstvo

Uchytenie pre mechanickú upínaciu klieštinu Vonkajší Ø D
160

370125 160