

**Mechanická upínacia klieština vonkajšie napätie, Vonkajší Ø D: 65mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370126 65
GTIN	4059245292547
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

- Na upínanie obrobkov so zložitými kontúrami, na 5-stranné obrábanie.
- Minimálna hĺbka upnutia 2 mm.
- Upínací zdvih 0,3 mm.

Materiál:

Hliník s vysokou pevnosťou.

Rozsah balenia:

Upínací krúžok na obrábanie.

Technický opis

Prevedenie	vonkajšie napätie
Výška H	25 mm
Maximálna hĺbka spracovania T	10 mm
Upínací zdvih	0,3 mm
Druh produktu	klieština

Príslušenstvo

Uchytenie pre mechanickú upínaciu klieštinu Vonkajší Ø D
65

370125 65