

**WNMG 080412, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Trieda položky	22D

Popis**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 180 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	1,2 mm

Lamač triesok	MR
Hĺbka rezu a_p	2 - 6 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie