



Oceľový zvinovací meter V2A pre obvod a Ø Šírka pásma 35 mm, maximálny merací rozsah: 950mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465684 950
GTIN	2050002041288
Trieda položky	46R

Popis

Prevedenie:

Oceľový zvinovací meter **CJU** na meranie vonkajšieho priemeru a Ø na okrúhlom telese. Pružinová pásová oceľ je na prednej strane laserovo odstupňovaná s 2 členeniami pre obvod a Ø. Odstup dielikov stupnice 1 mm. **Odčítanie nóniusa 0,1 mm.** Medze presnosti stupnice podľa DIN 866.

V2A vyhotovenie z nehrdzavejúcej pružinovej ocele.

Výhoda:

Jednoduchá manipulácia a možnosť centrovania vďaka širokej podpornej ploche. Vyššia stabilita. Rýchlejšie a bezpečnejšie meranie.

Upozornenie:

Zvinovacie metre C s odčítaním 0,05mm a zvinovacie metre s čiernym vrstvením na vyžiadanie. Stacionárna verzia CJU na požiadanie.

Technický opis

Šírka pásu	0,2 mm
Šírka pásu	35 mm
Odčítanie	0,1 mm
Rozsah merania pre obvod	60 - 950 mm
Rozsah merania pre Ø	20 - 300 mm

Kalibrácia	G2
Druh produktu	Meracie pásmo
Služby	
KalibráciaObvodové meracie pásmo maximálna dĺžka 1000	026280 1000