



## Oceľový zvinovací meter V2A pre obvod a Ø Šírka pásma 35 mm, maximálny merací rozsah: 5980mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465684 5980
GTIN	2050002041271
Trieda položky	46R

### Popis

#### Prevedenie:

Oceľový zvinovací meter **CJU** na meranie vonkajšieho priemeru a Ø na okrúhlom telese. Pružinová pásová oceľ je na prednej strane laserovo odstupňovaná s 2 členeniami pre obvod a Ø. Odstup dielikov stupnice 1 mm. **Odčítanie nóniusa 0,1 mm.** Medze presnosti stupnice podľa DIN 866.

**V2A vyhotovenie** z nehrdzavejúcej pružinovej ocele.

#### Výhoda:

Jednoduchá manipulácia a možnosť centrovania vďaka širokej podpornej ploche. Vyššia stabilita. Rýchlejšie a bezpečnejšie meranie.

#### Upozornenie:

Zvinovacie metre C s odčítaním 0,05mm a zvinovacie metre s čiernym vrstvením na vyžiadanie. Stacionárna verzia CJU na požiadanie.

### Technický opis

Rozsah merania pre obvod	4710 - 5980 mm
Šírka pásu	0,2 mm
Odčítanie	0,1 mm
Šírka pásu	35 mm
Rozsah merania pre Ø	1500 - 1900 mm

Kalibrácia	G2
Druh produktu	Meracie pásmo

**Služby**

KalibráciaObvodové meracie pásmo maximálna dĺžka 6000	026280 6000
--	-------------