

Garant**Skladacia základná polica ESD, Hĺbka 500 mm, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972510 2000
GTIN	4062406256487
Trieda položky	911

Popis**Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rastrí na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s nevodivými plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police sú **s práškovou povrchovou úpravou ESD**. Pozinkovaná pružina na každej polici zabezpečuje bezpečný kontakt s pripojeným uzemňovacím bodom.

S uzemňovacou skrutkou privarenou k stĺpikovému rámu. Vypúšťaciu kapacitu na uzemnenie na strane budovy musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.

Rozsah balenia:

Vrátane uzemňovacieho kábla ESD.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Aby sa zabezpečila stabilita políc, ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 5:1, vyžaduje sa opatrenie na zabránenie prevráteniu.**
- **Všetky plastové časti (napr. krycie viečka) nie sú vodivé pre ESD.**

Technický opis

Polica Šírka svetlý rozmer	900 mm
Polica Šírka	946 mm
maximálne zaťaženie poľa	900 kg
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1000 mm
Počet políc	4
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	120 kg
Polica Hrúbka	38 mm
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Regál s policami