

Garant**Magnet na zdvíhanie bremien LM1, Maximálna nosnosť (rovná): 600kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	382020 600
GTIN	4062406257781
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- Žeriavové oko, ovládacia páka a bočný zatvárací kryt sú vyrobené z nerezovej ocele.
- Neúmyselnému uvoľneniu ovládacej páky počas prevádzky zabraňuje bezpečnostná západka.
- Povrch tyče pripravený na voliteľnú montáž pólových podrážok.
- Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
- Žeriavové oko je možné namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie vertikálnych bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
- Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou Ochrany proti jemnému otváraniu.

Výhoda:

- Vysokokvalitné spracovanie v nadčasovom dizajne GARANT v kombinácii s premyslenými požiadavkami na obsluhu a bezpečnosť.
- Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
- Žeriavové oko možno namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie zvislých bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
- Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou "Soft-Opening-Protection".

Zvláštne príslušenstvo:

Pár pólových nastavcov C. 382025.

Upozornenie:

Vzduchová medzera < 0,1 mm s materiálom ST! **Zdvíhací magnet zapínajte len na magnetických povrchoch!** Vzhľadom na bezpečnostnú koncepciu sú geometrie zdvíhaných obrobkov prispôbené. Certifikát o skúške odtrhových síl na požiadanie.

Technický opis

minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	25 mm
Rozmer B	276 mm
Rozmer D	87 mm
maximálny Ø rovná	300 mm
Rozmer G	21 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	30 mm
Rozmer C	98 mm
Hmotnosť	15 kg
maximálna nosnosť rovina	600 kg
Rozmer A	246 mm
Rozmer F	231 mm
maximálna nosnosť okrúhla	300 kg
Maximálna dĺžka rovina	2250 mm
Rozmer E	95 mm
maximálna šírka rovina	1500 mm
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien

Príslušenstvo

Pár pólových nastavcov pre typ 600	382025 600
------------------------------------	------------