

Garant**Pár pólových nastavcov, pre typ: 300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	382025 300
GTIN	4062406257804
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Variant 1

Ø obrobku: 40 – 300 mm

Variant 2

Ø obrobku: 158 – 500 mm

Volba 3

zvislá max. záťaž: 160 kg

Popis:**Variant 1:** Priemer obrobku 40 – 300 mm.**Variant 2:** Priemer obrobku 158 – 500 mm.**Variant 3:** max. vertikálne zataženie: 160 kg.**Použitie:**

Na montáž na povrch stĺpa zdvíhača bremien. To umožňuje zdvíhať obrobky s rôznymi priermi. Optimalizovaná dostupnosť pre jednotlivé situácie zdvíhania.

Vhodné pre:

Zdvíhací magnet LM1 č. 382020 veľkosti 300 a 600.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek a dorazových čapov na vertikálnu prepravu nákladu.

Upozornenie:**Zapínajte zdvíhací magnet len na magnetických povrchoch!**

Maximálne zataženie sa líši v závislosti od možnosti.

Technický opis

Druh produktu

Polohovací nadstavec

Príslušenstvo

Magnet na zdvíhanie bremien LM1 Maximálna nosnosť
(rovná) 300

382020 300