


Súprava pre základnú montáž ESD, Počet nástrojov: 15



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	973235 15
GTIN	2050002041943
Trieda položky	91A

Popis

Prevedenie:

Bežný sortiment nástrojov v tvrdej penovej vložke ESD. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny ESD prázdna Č. 973200 Veľ. 973235: 1 ks
Skrutkovač PB SWISS TOOLS ESD pre drážky 660050 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ks
Skrutkovač PB SWISS TOOLS ESD pre Pozidriv č. 667687 veľ. 1; 2: 1 ks
GARANT ESD Bočná rezačka na elektroniku Č. 726210 Veľ. 125: 1 ks
GARANT ESD Bočná rezačka na elektroniku, špicatá hlava Č. 726250 Veľ. 125: 1 ks
GARANT ESD Špicaté kliešte na elektroniku Č. 727170 Veľ. 140: 1 ks
HOLEX ESD Pinzeta hrot Č. 727510 Veľ. AMB: 1 ks
HOLEX ESD Pinzeta pod uhlom Č. 727600 Veľ. AMB: 1 ks
Nádoba na drobnosti GARANT easyPick č. 972312 veľ. 3x3/1: 3 ks

Technický opis

Počet nástrojov	15
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Šírka	300 mm

Šírka v G	12
Prevedenie	so súpravou náradia
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	12×20
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny, pre súpravy náradia ESD Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 973235	973200 973235
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava Celková dĺžka 125	726210 125
Sada skrutkovačov pre skrutky Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Veľkosť krížovej drážky 1	667687 1
Pinzeta špicatá, 115 mm tvar 3c Materiál AMB	727510 AMB
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špicatá hlava Celková dĺžka 125	726250 125
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 5,5	660050 5,5
Pinzeta s úzkym zahnutým hrotom, 150 mm, tvar 22b Materiál AMB	727600 AMB
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 3,5	660050 3,5
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 4	660050 4
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 2,5	660050 2,5
ESD boxy na drobné diely Výška mm / typ 26/1	972310 26/1
Špicaté kliešte na elektroniku Celková dĺžka 140	727170 140
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 6,5	660050 6,5

Sada skrutkovačov pre skrutky Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Velkosť krížovej drážky 2

667687 2