

Súprava na osadenie ESD SMD, Počet nástrojov: 9**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	973230 9
GTIN	2050002041950
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežný sortiment nástrojov v tvrdej penovej vložke ESD. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny ESD prázdna Č. 973200 Vel. 973230: 1 ks
GARANT ESD Bočná rezačka na elektroniku Č. 726210 Vel. 125: 1 ks
ESD Bočná rezačka na elektroniku Č. 726660 Vel. 125: 1 ks
GARANT ESD Špicaté kliešte na elektroniku Č. 727170 Vel. 140: 1 ks
HOLEX ESD Pinzeta hrot Č. 727520 Vel. AMB: 1 ks
HOLEX ESD Pinzeta tupá Č. 727580 Vel. AMB: 1 ks
HOLEX ESD Pinzeta s úzkym hrotom Č. 727600 Vel. AMB: 1 ks
Presná rukoväť bez čepele Č. 845320: 1 ks
Sada skalpelových čepelí 12-dielna Č. 845330 Vel. 18: 1 ks
Ochranný kryt pre presnú rukoväť Č. 845335: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	300 mm
Počet nástrojov	9

Šírka v G	10
Hĺbka v G	12
Šírka	250 mm
Prevedenie	so súpravou náradia
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×12
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny, pre súpravy náradiaESD Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 973230	973200 973230
Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, nevodivé rukoväte Celková dĺžka 125	726660 125
Ochranný kryt pre č. 845320 / 5325	845335
Presná rukoväť (bez čepele) z nerezovej ocele	845320
Špicaté kliešte na elektroniku Celková dĺžka 140	727170 140
Pinzeta zúžená, tupá špička široká 2,5 mm 120 mm, tvar 2a Materiál AMB	727580 AMB
Súprava čepelí skalpelov12-dielne Typ 18	845330 18
Pinzeta špicatá, 125 mm tvar AA Materiál AMB	727520 AMB
Pinzeta s úzkym zahnutým hrotom, 150 mm, tvar 22b Materiál AMB	727600 AMB
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava Celková dĺžka 125	726210 125