

BENNING**Skúšačka fáz a točivého poľa Tritest Easy, Typ: TRITEST****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473280 TRITEST
GTIN	4014651200517
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Na rýchlu a jednoduchú kontrolu fáz v zásuvkách, odbočkových skrinkách, spínačoch a lampách. Lokalizuje zlomené káble v izolovaných vedeniach.

Funkcia:

IP53: Ochrana proti rozstrekovanej vode až 60° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Dodatočná skúška smeru otáčania.

Kontrola fáz, kontrola zlomenia izolovaných vedení.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR3.

Technický opis

Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Rozsah napätia AC	200 - 1000 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 53
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Materiál krytu	ABS plast
Druh produktu	Skúšačka fáz a točivého poľa

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3