

BENNING**Fázová skúšačka, Typ: VT1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Na rýchlu a jednoduchú kontrolu fáz v zásuvkách, odbočkových skrinkách, spínačoch a lampách. Lokalizuje zlomené káble v izolovaných vedeniach.

Funkcia:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Použitie:

Kontrola fáz, kontrola zlomenia izolovaných vedení.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR3.

Technický opis

Rozsah napätia AC	200 - 1000 V
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 40
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Materiál krytu	ABS plast
Druh produktu	Fázová skúšačka

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3