

BENNING**Kliešťový multimeter na meranie prúdu, Typ: CM1-4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné a ergonomické plastové puzdro s pogumovanou úchopovou plochou a držiakom meracieho hrotu, ako aj otvorenou prúdovou svorkou, podsvieteným LC displejom, LED zobrazením stupňov a osvetlením meracieho bodu. **Ukazovateľ napätia je funkčný od 50 V aj pri vybitých batériách. Obsluha jednou rukou** na meranie napätia v zásuvkách (19 mm). Samotestovacie zariadenie (autotest).

Použitie:

Na meranie striedavého prúdu, napätia, odporu, ako aj na testovanie spojitosti, fázy, smeru otáčania a polarity. Vhodné pre elektrotechniku, priemysel, údržbu, servis (vyhľadávanie porúch), fotovoltaické/veterné systémy a hybridné vozidlá.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane puzdra na opasok, sady testovacích káblov, pogumovanej ochrany kontaktného hrotu, klipových krytiel (CAT III/IV), zväčšenia kontaktného hrotu (Ø 4 mm), 2 batérií č. 081561 veľkosti LR3.

Technický opis

maximálny otvor klieští	16 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Jednosmerné napätie	6,0 V – 1000 V
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Skúška priechodnosti	akusticky/LED
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Merací proces	TRUE RMS
Striedavý prúd AC	0,1 A – 200 A
Rozsah zobrazovania	9999
Základná presnosť	1,5 %
Striedavé napätie AC	6,0 V – 1000 V
Funkcia ukladania	HOLD
Osvetlenie meracích miest	LED
Skúška smeru otáčania	LED
Skúška fáze	LED
Skúška polarity	LED
Odpor	1 Ω – 50 k Ω
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN EN 61010-1
Materiál krytu	Plast
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia Prúdové kliešte Typ D	027050 D
Kalibrácia DAkkS Prúdové kliešte Typ D	027060 D

Príslušenstvo

081561 LR3

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná
veľkosť LR3
