

KERN**Závažná váha typ HCD, maximálny rozsah váženia: 300kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479434 300
GTIN	4045761214170
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

LED displej s osvetlením pozadia na pohodlné odčítavanie aj z veľkých vzdialeností. Funkcia Data Hold na zachytenie zobrazenej hodnoty.

Vysoká mobilita vďaka ľahkej a stabilnej konštrukcii. Prevádzkový čas akumulátora približne 20 hodín.

Rozsah balenia:

Vrátane rádiového diaľkového ovládača s 2 batériami č. 081561 veľ. LR3. Vrátane 4 batérií č. 081561 LR6.

Technický opis

Odčítanie	100 g
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Hĺbka puzdra	79 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie

Puzdro Šírka	194 mm
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota	0,2 %
Celková dĺžka	276 mm
Výška puzdra	97 mm
Hmotnosť netto	1,1 kg
maximálny rozsah váženia	300 kg
Prevádzková teplota	0 - 40 °C
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Displej s podsvietením	áno
Tlačidlo - Hodnota pridržania	áno
Prevádzková doba batérií	20 h
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3