

KERN**Závesná váha typ HCD, maximálny rozsah váženia: 150kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479434 150
GTIN	4045761214149
Trieda položky	47D

Popis**Prevedenie:**

LED displej s osvetlením pozadia na pohodlné odčítavanie aj z veľkých vzdialeností. Funkcia Data Hold na zachytenie zobrazenej hodnoty.

Vysoká mobilita vďaka ľahkej a stabilnej konštrukcii. Prevádzkový čas akumulátora približne 20 hodín.

Rozsah balenia:

Vrátane rádiového diaľkového ovládača s 2 batériami č. 081561 veľ. LR3. Vrátane 4 batérií č. 081561 LR6.

Technický opis

Hĺbka puzdra	79 mm
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota	0,2 %
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Prevádzková teplota	0 - 40 °C
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie

Hmotnosť netto	1,1 kg
Celková dĺžka	276 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Výška puzdra	97 mm
Odčítanie	50 g
Puzdro Šírka	194 mm
maximálny rozsah váženia	150 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Displej s podsvietením	áno
Tlačidlo - Hodnota pridržania	áno
Prevádzková doba batérií	20 h
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3