



6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90° – 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenom práškovo nanášaný, Šest'hran: 3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627382 3
GTIN	7610733283071
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Extra krátke rameno s flexibilným uhlom (90° – 100°), guľovú hlavu možno nakloniť až do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Výhoda:

Flexibilný uhol na krátkom ramene (90° – 100°).

90° pre vsunutie: Ľahko sa dostanete aj na veľmi ťažko dostupné miesta.

100° pre prácu: Voľný priestor pre ruky zaručuje pohodlnú a bezpečnú prácu.

Materiál:

Povrch poniklovaný, chrómovaný s **práškovým nástrekom** na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Technický opis

Povrch	práškovy nanášaný
Šest'hran	3 mm
Dĺžka ramien	128×11 mm
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	áno
krátke rameno	áno
Dĺžka prevedenia	áno

Druh produktu

Skrutkovač