



6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90° – 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenom chrómovaná, Šesťhran: 4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627381 4
GTIN	7610733282906
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Extra krátke rameno s flexibilným uhlom (90° – 100°), guľovú hlavu možno nakloniť až do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Výhoda:

Flexibilný uhol na krátkom ramene (90° – 100°).

90° pre vsunutie: Ľahko sa dostanete aj na veľmi ťažko dostupné miesta.

100° pre prácu: Voľný priestor pre ruky zaručuje pohodlnú a bezpečnú prácu.

Materiál:

Niklovaný a chrómovaný povrch.

Technický opis

Povrch	chrómovaná
Dĺžka ramien	154×13 mm
Šesťhran	4 mm
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	áno
krátke rameno	áno
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

