



Súprava šesťhranných uhlových skrutkovačov dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenom práškovo nanášaný, Počet skrutkovačov: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627387 9
GTIN	7610733283132
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Extra krátke rameno s flexibilným uhlom (90° – 100°), guľovú hlavu možno nakloniť až do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Výhoda:

Flexibilný uhol na krátkom ramene (90° – 100°).

90° pre vsunutie: Ľahko sa dostanete aj na veľmi ťažko dostupné miesta.

100° pre prácu: Voľný priestor pre ruky zaručuje pohodlnú a bezpečnú prácu.

Materiál:

Povrch poniklovaný, chrómovaný s **práškovým nástrekom** na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Rozsah balenia:

1 uhlový skrutkovač Č. 627382: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Počet skrutkovačov	9
Balenie	Plastový držiak
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Povrch	práškovy nanášaný

Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	áno
krátke rameno	áno
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenompráškovy nanášaný Šesťhran 6	627382 6
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenompráškovy nanášaný Šesťhran 4	627382 4
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenompráškovy nanášaný Šesťhran 8	627382 8
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenompráškovy nanášaný Šesťhran 5	627382 5
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenompráškovy nanášaný Šesťhran 2,5	627382 2,5
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenompráškovy nanášaný Šesťhran 2	627382 2
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenompráškovy nanášaný Šesťhran 3	627382 3
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenompráškovy nanášaný Šesťhran 1,5	627382 1,5
6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenompráškovy nanášaný Šesťhran 10	627382 10