



Kompaktné pákové nožnice CoBolt® s vybraním na britoch, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731752 200
GTIN	4003773042327
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu. Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC).

Kliešte čierno atramentované, rukoväť potiahnutá plastom, rezné hrany s vybratím.

Použitie:

Pre drôty do pevnosti v ťahu 2 000 N/mm².

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

pre ocelový drôt mäkký do Ø	6 mm
pre ocelový drôt stredne tvrdý do Ø	5,2 mm
Celková dĺžka	200 mm
pre klavírny drôt do Ø	3,6 mm
Brit	kalené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	chróm-vanadiová elektrická oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Druh produktu	rezacie kliešte

