

FLUKE.

Termokamera vo vreckom formáte, Typ: PTI120**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	474025 PTI120
GTIN	195112031414
Trieda položky	47H

Popis**Prevedenie:**

Robustná, vysoko výkonná termokamera na viditeľné zobrazovanie infračerveného žiarenia.

Malý kompaktný vreckový dizajn.

- **Režim obraz v obraze:** Jednoduché vyhľadávanie porúch vďaka súčasnému zobrazeniu vizuálneho obrazu a tepelného obrazu.
- **LC dotykový displej s uhlopriečkou 8,9 cm (3,5 palca)** na jednoduché ovládanie a vyhľadávanie porúch.
- **Fluke Connect:** Jednoduché zálohovanie meraní a snímok prostredníctvom siete WLAN.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Pre preventívnu údržbu na monitorovanie mechanických a elektrických systémov alebo výrobných procesov. Zvlášť vhodné pre údržbu, výstavbu, vykurovanie a inštaláciu, ako aj správu budov a služby budov.

Rozsah balenia:

Obsahuje lítium-iónovú batériu, kábel USB, popruh na prenášanie a tašku na prenášanie.

Technický opis

Presnosť	±2 °C alebo 2%
Teplotná citlivosť	0,06 K

Výška detektora	120 × 90 px
Zorné pole	50 × 38 Stupeň
Rozhranie	Fluke Connect
Rozhranie	USB rozhranie
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
minimálna vzdialenosť zaostrenia	0,228 m
Teplotný rozsah	-20 - 400 °C
Opakovacia frekvencia obrazu	9 Hz
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Veľkosť displeja	3,5 palec
Druh produktu	Termovízna kamera

Služby

Kalibrácia infračervený teplomer Typ A	027600 A
--	----------