

**Garant****Silové upínacie púzdro s bezpečnostnou funkciou, Ø D1: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	305560 12
GTIN	4062406261245
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Hriadele sa ťažko prevracajú (hladký chod!).
- **Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.**
- **Centrické upínanie nástrojov s optimálnou sústrednosťou.**
- **Integrovaná skrutka na nastavenie dĺžky.**
- **Vnútorňný prívod chladiacej kvapaliny.**

**Výhoda:**

Rýchle a jednoduché zabezpečenie proti vytiahnutiu frézy cez HB (Weldon) čelnú plochu. Pozitívne spojenie medzi frézou a držiakom. Kompaktný obrys optimalizovaný pre vibrácie.

**Použitie:**

Pre upínacie nástroje s rovnou stopkou a čelom HB. Ideálne sa hodí na ťažké obrábanie (HPC, TPC).

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Trubička na chladenie č. 309880.

**Technický opis**

vhodný hákový kľúč č. 628400	40/42
Vonkajší Ø klieštín D	40 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	99 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	12 mm
Upínacia sila do	430 Nm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

## Príslušenstvo

Trubička na chladenie HSK pre HSK 100	309880 100
---------------------------------------	------------