

Garant**Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Nosnosť max. 250/200 kg tmavá doska Eluplan, Typ: 2000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920301 2000
GTIN	4062406261658
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnym vystužením na boku a vzadu na stabilitu. Doska s hrúbkou 50 mm z Eluplan, tmavý. Pracovný stôl **bez** nožníc na plech, bez možnosti usporiadania radov.

Povrchová úprava farby:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne vystuženie v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Odporúčanie:

Lahké montážne práce v sede a stojí.

Upozornenie:

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné diely príslušne znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Technický opis

Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	610 - 1200 mm
ComfortClose	nie
Rýchlosť zdvihu	38 mm/s
Hĺbka	750 mm

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
maximálna nosnosť	200 kg
Hmotnosť	115 kg
Šírka	2000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	200 kg
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Druh produktu	Pracovný stôl