


**Garant****Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Nosnosť max. 250/200 kg tmavá doska Eluplan, Typ: 2000/S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnym vystužením na boku a vzadu na stabilitu. Doska s hrúbkou 50 mm z Eluplan, tmavý. Pracovný stôl s nožnicami na plech, je možné usporiadanie radov.

**Povrchová úprava farby:**

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne vystuženie v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Odporúčanie:**

Lahké montážne práce v sede a stojí.

**Upozornenie:**

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné diely príslušne znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

**Technický opis**

Rýchlosť zdvihu	38 mm/s
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka	750 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	720 - 1200 mm

Hmotnosť	119 kg
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
maximálna nosnosť	200 kg
Šírka	2000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	200 kg
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Druh produktu	Pracovný stôl