

Garant**Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Nosnosť max. 350/300 kg tmavá doska Eluplan, Typ: 2000/S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920306 2000/S
GTIN	4062406261689
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnym vystužením na boku a vzadu na stabilitu. Doska s hrúbkou 50 mm z Eluplan, tmavý. Pracovný stôl s nožnicami na plech; je možné usporiadanie radov.

Povrchová úprava farby:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne vystuženie v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Odporúčanie:

Lahké montážne práce v sede a stojí.

Upozornenie:

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné diely príslušne znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Technický opis

maximálna nosnosť	300 kg
Hĺbka	750 mm
Hmotnosť	98 kg
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Rýchlosť zdvihu	22 mm/s

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	720 - 1200 mm
Šírka	2000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	300 kg
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Druh produktu	Pracovný stôl