

FLUKE.

Testovacie vodiče, Ø meracích hrotov: 2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473318 2
GTIN	095969521543
Trieda položky	47H

Popis**Prevedenie:**

Meracie káble 2-dielne, červená / čierna, Ø meracieho kábla = 4 mm. Meracie vedenia TL175 s otocným meracím hrotom 4 – 19 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Vhodné pre:

Digitálny multimeter č. 473322; 473325. Meracie kliešte č. 473290 sk. 378FC.

Technický opis

Kategória prepätia	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (s ochrannými krytkami); CAT II 1000 V (bez ochranných krytiel)
Ø meracieho vedenia	4 mm
Ø meracích hrotov	2 mm
Dĺžka kábla	1,2 m
Druh produktu	Meracie vedenie

